


Corps en Inox

INOX

Série 238 - Généralités :

SERIE 238 - En inox

- Pour fluides neutres gazeux et liquides
- Electrovanne à commande indirecte
- A membrane non attelée
- Large compatibilité entre les fluides et l'environnement
- Bobine facilement interchangeable sans outil



| Série 238 | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ASCO™ | |
| Fluides | Air, gaz neutres et air |
| Pression différentielle | Voir tableaux ci-dessous |
| Température de service du fluide | 0°C à +130°C |
| Température ambiante | -10°C à +60°C |
| Corps | Inox |
| Garnitures | FPM (Viton®) |
| Type de raccordement | Gaz |
| Tensions standards | CC(=) 24-48V |
| Indice de protection | IP65 |
| Commande manuelle auxiliaire | Indisponible en version NO |

Série 238 - Electrovanne corps seul - Sans commande manuelle

| Référence | Ø Racc. | Ø Pass. (mm) | Kv (m³/h) | Pression différentielle (bar) | | | Bobine | | Connecteur | Type de commande | Encombrement L (mm) | Kit de rechange | Type bobine | |
|-------------------|---------|--------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | | Min. | Max. Air | Max. Eau | (24/DC) = | (230/50) ~ | | | | | = | ~ |
| SCG238D105V.AC/DC | 3/8" | 13,5 | 2,5 | 0,35 | 12 | 10 | 400727-185 | 400127-197 | T22 | X | 60 | C131038V | CM22 - 5W | CM22 - 4W (4W/6,9W) |
| SCG238D106V.AC/DC | 1/2" | 13,5 | 3,8 | | | | | | | | | | | |
| SCG238D107V.AC/DC | 3/4" | 18 | 5 | | | | | | | | | | | |
| SCG238D108V.AC/DC | 1" | 24 | 12 | | | | | | | | | | | |

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce chapitre.

Exemple de commande : Pour une électrovanne en 3/4" en 230/50 avec connecteur, commander les références suivantes : SCG238D107V.AC/DC (Corps d'électrovanne) + 400127-197 (bobine) + 88122404 (connecteur)



Légende :

X : Sans commande

* : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif

▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton

= : Courant continu